



## 高速 電流アンプ




<p><b>特長</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ バンド幅、周波数応答性 - ディテクタ容量無依存 (25 pFまで)</li> <li>・ 低ノイズ 340 fA/√Hz 等価入力ノイズ電流</li> <li>・ バンド幅 DC ~ 2 MHz</li> <li>・ 固定トランスインピダンス (ゲイン) 1 x 10<sup>6</sup> V/A</li> <li>・ 瞬時高電圧保護 ± 3.5 kV (10 ns)</li> </ul>	
<p><b>応用</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ フォトダイオード、光電子増倍管用アンプ</li> <li>・ 分光</li> <li>・ チャージアンプ</li> <li>・ イオン化ディテクタ</li> <li>・ ロックイン、A/Dコンバータ等用プリアンプ</li> </ul>	
<p><b>仕様</b></p>	<p>テスト条件</p> <p>ゲイン</p> <p>周波数応答性</p> <p>入力</p> <p>出力</p> <p>バイアス出力</p>	<p>電源電圧 V<sub>s</sub> = ±15V、環境温度 T<sub>a</sub> = 25°C</p> <p>1 x 10<sup>6</sup> V/A (@ 50 Ω 負荷) ± 1 %</p> <p>下限カットオフ周波数 DC 上限カットオフ周波数 2 MHz (-3dB) 立上り/立下り時間 180 ns (10% - 90%) ゲインフラットネス ± 0.3 dB</p> <p>等価入力ノイズ電流 340 fA/√Hz (@ 100 kHz) 等価入力ノイズ電圧 6 nV/√Hz (@ 100 kHz) 入力バイアス電流 5 pA typ. 入力バイアス電流ドリフト ファクター 1.7 / 10 K オフセット電流補償 ± 2.7 μA、オフセットトリマポットにて調整可 入力電流レンジ ± 1.5 μA (リニア増幅域) 入力オフセット電圧 2 mV DC入力インピダンス 50 Ω (virtual) // 5 pF</p> <p>出力電圧 ± 1.5 V (@ 50 Ω 負荷) 線形増幅・高調波歪み抑制 出力インピダンス 50 Ω (50 Ω 負荷終端時最適性能)</p> <p>バイアス出力電圧レンジ ± 12 V バイアストリマポットにて調整可 バイアス出力インピダンス 10 kΩ // 1 μF</p>




## 高速 電流アンプ

<p>仕様 (続き)</p> <p>電源入力</p> <p>ケース</p> <p>温度条件</p>	<p>電源電圧 ± 15 V</p> <p>電源電流 ± 50 mA typ. 動作条件により変動 推奨パワーサプライ能力 min. ±150 mA</p> <p>重量 210 g (0.5 ポンド)</p> <p>材質 AlMg4.5Mn、ニッケルメッキ</p> <p>保管温度 -40 °C ~ +100 °C</p> <p>動作温度 0 °C ~ +60 °C</p>
<p>絶対入力限界</p>	<p>信号入力電圧 ± 5 V</p> <p>瞬時高電圧 ± 3.5 kV (パルス幅 10 ns)</p> <p>電源入力電圧 ±22 V</p>
<p>コネクタ</p>	<p>信号入力 BNC</p> <p>信号出力 BNC</p> <p>電源入力 Lemo 1Sシリーズ 3-pin (対応プラグタイプ: FFA.1S.303.CLAC52) Pin 1: + 15V Pin 2: - 15V Pin 3: GND</p> 



# 高速 電流アンプ

外径図



DZ01-0201-22